











































TWINMET RETROFIT

para excavadoras con labio fundido de >450 t

Pruebe nuestro sistema de diente de 3 partes como opción retrofit. Los resultados le convencerán de cambiar a las soluciones MTG para labios fundidos o laminados.

Resumen de la gama TWINMET Retrofit

TAMAÑOS DE DIENTE 2, 4, 6	ANCLAJE DE DIENTE		PORTADIENTE INTERMEDIO	TIPO DE CAJA	ANCLAJE DEL PORTADIENTE		
	PASADOR	RETENEDOR ³			MANGUITO	PASADOR	RETENEDOR ³
 EXTRA X (EX)	 2x 2MT2P 2MT4P	 2x 2MJ2 STR 2MJ4 STR	 5MJ10-2 / 5MJ30-4 5MJ45-6	 Caja cuadrada compatible con Hensley ² y las narices S110 / S130 / S145 ²	 2MT10P-S 2MT30P-S 2MT45P-S	 2x 2MT3P 2MT30P1 2MT5P	 2x 2MJ3 STR 2MJ30 STR 2MJ5 STR
 IMPACT (I)	 2x 2MT2P 2MT4P	 2x 2MJ2 STR 2MJ4 STR	 5MJ30-4 ¹	 Caja cuadrada compatible con Hensley ² y las narices S110 / S130 / S145 ²	 2MT30P HD	 2x 2MT3P 2MT30P1 2MT5P	 2x 2MJ3 STR 2MJ30 STR 2MJ5 STR
 PENETRACIÓN (P)	 0	 2x 2MJ2 STR 2MJ4 STR	 5MT30-4-NT	 Caja octogonal ⁴ compatible con las narices S130 / S145 ²	 2MT30P-S 2MT45P-S	 2x 2MT3P 2MT30P1 2MT5P	 2x 2MJ3 STR 2MJ30 STR 2MJ5 STR
 UNIVERSAL (U)	 2x 2MT4PSE	 2x 2MJ2 STR 2MJ4 STR	 5MT30-4 / 5MT30-4X 5MT30-6 / 5MT45-6 5MT45-6X	 Caja octogonal ⁴ compatible con las narices S130 / S145 ²	 R30DPN / R45DPN	 2x 2MT3P 2MT30P1 2MT5P	 2x 2MJ3 STR 2MJ30 STR 2MJ5 STR
 DOBLE VECTOR (W)	 2x 2MT4PSE	 2x 2MJ2 STR 2MJ4 STR	 5MT30-4 / 5MT30-4X 5MT30-6 / 5MT45-6 5MT45-6X	 Caja octogonal ⁴ compatible con las narices S130 / S145 ²	 R30DPN / R45DPN	 2x 2MT3P 2MT30P1 2MT5P	 2x 2MJ3 STR 2MJ30 STR 2MJ5 STR

¹ El retenedor debe retirarse del adaptador intermedio al usar el anclaje TWINMET retrofit HD (2MT30P HD).

² METALOGENIA, S.A. no es propietaria de las marcas que se identifican con un asterisco. Se citan exclusivamente con el fin de identificar el destino de los productos y no existe vinculación alguna entre la empresa y los propietarios legítimos de tales marcas.

³ El retenedor se incluye con el diente y el adaptador intermedio, pero se puede pedir por separado.

⁴ Los adaptadores intermedios con tipo de caja octogonal no están disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.