


























## TWINMET RETROFIT

für Bagger mit einem Betriebsgewicht von >450 t

Testen Sie unser robustes Zahnsystem als Nachrüstooption und überzeugen Sie sich selbst von den MTG cast lip- oder plate lip-Lösungen.

## TWINMET Retrofit Sortiment

| ZAHNGRÖßE<br>2, 4, 6  | ZAHNSICHERUNG   |   | ZWISCHENADAPTER  | GEHÄUSE TYP  | ADAPTERSICHERUNG  |   |  |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
|   | SICHERUNG   | RETAINER <sup>3</sup>   |  |  | HÜLSE   | SICHERUNG   | RETAINER <sup>3</sup>  |
| <br>EXTRA X (EX)     | <br>2MT2P<br>2MT4P | <br>2MJ2 STR<br>2MJ4 STR | <br>5MJ10-2 / 5MJ30-4<br>5MJ45-6                        | <br>Viereckiges Gehäuse<br>kompatibel mit Hensley <sup>2</sup><br>und S110 / S130 / S145 <sup>2</sup> Nasen | <br>2MT10P-S<br>2MT30P-S<br>2MT45P-S | <br>2MT3P<br>2MT5P | <br>2MJ3 STR<br>2MJ30 STR<br>2MJ5 STR |
| <br>IMPACT (I)       |   |   | <br>2MT30P HD   |  |   |   |  |
| <br>PENETRATION (P)  | Or  | <br>2MJ2 STR<br>2MJ4 STR | <br>5MJ30-4 <sup>1</sup>                                | <br>Achteckiges Gehäuse <sup>4</sup><br>kompatibel mit<br>S130 / S145 <sup>2</sup> Nasen                    | <br>2MT30P-S<br>2MT45P-S             | <br>2MT3P<br>2MT5P | <br>2MJ3 STR<br>2MJ30 STR<br>2MJ5 STR |
| <br>UNIVERSAL (U)    | <br>2MT4PSE        | <br>5MT30-4-NT           | <br>5MT30-4 / 5MT30-4X<br>5MT30-6 / 5MT45-6<br>5MT45-6X |  | <br>R30DPN / R45DPN                  |   |  |
| <br>DOBLE VECTOR (W) |   |   |  |  |   |   |  |

<sup>1</sup> Die Retainer des Zwischenadapters müssen entfernt werden, wenn sie mit der TWINMET retrofit HD-Sicherung (2MT30P HD) verwendet werden.

<sup>2</sup> METALOGENIA, S.A. ist nicht der Eigentümer der mit einem Sternchen gekennzeichneten Marken, und diese werden hier nur zum Zweck der Identifizierung des Bestimmungsortes der Produkte erwähnt, es besteht keine Verbindung zwischen dem Unternehmen und den rechtmäßigen Eigentümern dieser Marken.

<sup>3</sup> Der Retainer ist bereits bei Bestellungen von Zähnen und Zwischenadaptersn enthalten, kann aber auch separat bestellt werden.

<sup>4</sup> Zwischenadapter mit achteckigem Gehäuse sind nicht in allen Märkten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.