























TWINMET ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ для экскаваторов массой >450 т

Попробуйте наш надежный вариант модернизации трехсоставной системы зубьев, и результаты убедят вас перейти к литым или пластинчатым кромкам MTG.

— Линейка TWINMET retrofit ДЛЯ модернизации систем

РАЗМЕРЫ ЗУБЦОВ 2, 4, 6	КРЕПЛЕНИЕ КОРОНКИ		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АДАПТЕР	ТИП МУФТЫ С РЕЗЬБОЙ	КРЕПЛЕНИЕ АДАПТЕРА		
	ПАЛЕЦ	ФИКСАТОР ПАЛЬЦА ³			ВТУЛКА	ПАЛЕЦ	ФИКСАТОР ПАЛЬЦА ³
 HEAVY DUTY (EXTRA X)	 2MT2P 2MT4P	 2MJ2 STR 2MJ4 STR	 5MJ10-2 / 5MJ30-4 5MJ45-6	 Квадратная муфта с резьбой совместимы с носими HENSLEY ² и S110 / S130 / S145 ²	 2MT10P-S 2MT30P-S 2MT45P-S	 2MT3P 2MT30P1 2MT5P	 2MJ3 STR 2MJ30 STR 2MJ5 STR
 IMPACT (I)			 2MT30P HD		 5MJ30-4 ¹	 Восьмигранная муфта с резьбой ⁴ совместимы с носими S110 / S130 / S145 ²	 2MT30P-S 2MT45P-S
 PENETRATION (P)	 2MT4PSE	 5MT30-4-NT	 5MT30-4 / 5MT30-4X 5MT30-6 / 5MT45-6 5MT45-6X	 R30DPN / R45DPN			
 UNIVERSAL (U)							
 DOUBLE VECTOR (W)							

¹ Для использования со сверхпрочной модернизированной крепежной системой TWINMET (2MT30P HD) стопор необходимо извлечь из промежуточного адаптера.

² Компания METALOGENIA S.A. не является собственником товарных знаков, отмеченных звездочкой. В настоящем документе они упомянуты исключительно в целях указания на назначение изделий. Компания никаким образом не связана с законными владельцами данных товарных знаков.

³ Фиксатор пальца поставляется с коронкой и промежуточным адаптером, но может быть заказан отдельно при необходимости.

⁴ Промежуточные адаптеры с восьмиугольного типа доступны не на всех рынках. За помощью обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов.