



TWINMET RETROFIT

für Bagger mit einem Betriebsgewicht von >450 t

Testen Sie unser robustes Zahnsystem als Nachrüstooption und überzeugen Sie sich selbst von den MTG cast lip- oder plate lip-Lösungen.

TWINMET Retrofit Sortiment

ZAHNGRÖßE 2, 4, 6	ZAHNSICHERUNG		ZWISCHENADAPTER	GEHÄUSE TYP	ADAPTERSICHERUNG		
	SICHERUNG	RETAINER ³			HÜLSE	SICHERUNG	RETAINER ³
 EXTRA X (EX)	 2MT2P 2MT4P	 2MJ2 STR 2MJ4 STR	 5MJ10-2 / 5MJ30-4 5MJ45-6	 Viereckiges Gehäuse kompatibel mit Hensley ² und S110 / S130 / S145 ² Nasen	 2MT10P-S 2MT30P-S 2MT45P-S	 2MT3P 2MT30P1 2MT5P	 2MJ3 STR 2MJ30 STR 2MJ5 STR
 IMPACT (I)			 2MT30P HD				
 PENETRATION (P)	— Or —	 2MJ2 STR 2MJ4 STR	 5MJ30-4 ¹	 Achteckiges Gehäuse ⁴ kompatibel mit S130 / S145 ² Nasen	 2MT30P-S 2MT45P-S	 2MT3P 2MT30P1 2MT5P	 2MJ3 STR 2MJ30 STR 2MJ5 STR
 UNIVERSAL (U)	 2MT4PSE	 5MT30-4-NT	 5MT30-4 / 5MT30-4X 5MT30-6 / 5MT45-6 5MT45-6X		 R30DPN / R45DPN		
 DOUBLE VECTOR (W)							

¹ Die Retainer des Zwischenadapters müssen entfernt werden, wenn sie mit der TWINMET retrofit HD-Sicherung [2MT30P HD] verwendet werden.

² METALOGENIA, S.A. ist nicht der Eigentümer der mit einem Sternchen gekennzeichneten Marken, und diese werden hier nur zum Zweck der Identifizierung des Bestimmungsortes der Produkte erwähnt, es besteht keine Verbindung zwischen dem Unternehmen und den rechtmäßigen Eigentümern dieser Marken.

³ Der Retainer ist bereits bei Bestellungen von Zähnen und Zwischenadaptersn enthalten, kann aber auch separat bestellt werden.

⁴ Zwischenadapter mit achteckigem Gehäuse sind nicht in allen Märkten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.